



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Karta techniczna

02/2009

UTWARDZACZ IRSA PLATINUM ISO-HÄRTER **DO 2-SKŁADNIKOWEGO LAKIERU WODNEGO DO PARKIETÓW IRSA PLATINUM 3010/3030**

Baza:

Utwardzacz IRSA PLATINUM ISO-Härter jest dostarczany jako komponent utwardzający do lakieru IRSA PLATINUM 3010/3030.

Wskazówka:

Utwardzacz IRSA PLATINUM ISO-Härter powinien być używany wyłącznie przez fachowców. Bezwzględnie unikać zetknięcia z oczami, używać rękawice ochronne, nie wdychać rozpylonej mgły - jeżeli mgła występuje, nosić maskę do oddychania.

Użycie:

I. Proporcja

20 części lakieru 2-składnikowego do parkietów IRSA PLATINUM 3010/3030 : 1 część utwardzacza IRSA PLATINUM ISO-Härter, czyli **0,225 litra utwardzacza IRSA PLATINUM ISO-Härter i 4,5 litra lakieru IRSA PLATINUM 3010/3030** lub **0,450 litra utwardzacza IRSA PLATINUM ISO-Härter i 9,0 litrów lakieru IRSA PLATINUM 3010/3030**.

II. Użycie

Utwardzacz IRSA PLATINUM ISO-Härter wlać do pojemnika z lakierem IRSA PLATINUM 3010/3030 i potrząsać mocno przez co najmniej 15 sekund.

III. Czas przydatności do użycia

Mieszanka lakieru IRSA PLATINUM 3010/3030 i utwardzacza IRSA PLATINUM ISO-Härter musi być wykorzystana w ciągu 2 godzin (w tym czasie ilość, która nie jest w danej chwili bezpośrednio używana, powinna być przechowywana w zamkniętym pojemniku).

Temperatura:

Pomieszczenie / podłoże i mieszanka lakieru z utwardzaczem: min. +15°C, maks. +25°C, maks. wilgotność względna powietrza 75% podczas użycia.

Przechowywanie:

Przechowywać i transportować w chłodnych warunkach, jednak w temperaturze **nie niższej, niż +6°C**. Pojemniki powinny być szczelnie zamknięte. Trwałość w nie napoczętym, oryginalnym opakowaniu wynosi ok. 12 m-cy. Napoczęte opakowanie szczelnie zamykać i szybko zużyć.

Uwaga: wskutek reakcji z wodą lub wilgocią utwardzacz staje się bezużyteczny. Należy go chronić przed wilgocią - reaguje z wodą.

Stosować się do wskazówek bezpieczeństwa podanych na etykiecie dołączonej do produktu!

Chronić przed niską temperaturą.

VOC-ID 2007/2010:

IRSA PLATINUM 3010 silky mat 2C-water-based varnish with IRSA PLATINUM Iso-Hardener: 2004/42/2 A(j)140;140 g/l <85 g/l
IRSA PLATINUM 3030 ultra mat 2C-water-based varnish with IRSA PLATINUM Iso-Hardener: 2004/42/2 A(j)140;140 g/l <84 g/l

Udzielamy naszych pisemnych i ustnych rad w zakresie techniki użytkowej na podstawie doświadczeń według naszej najlepszej wiedzy. Są one jednak tylko niewiązującymi wskazówkami i nie zwalnia klienta z badania dostarczanych przez nas produktów we własnym zakresie odnośnie planowanych metod i celów. Zastosowanie i obróbka produktów odbywa się poza naszą kontrolą i dlatego pełną odpowiedzialność ponosi użytkownik. Oczywiście gwarantujemy stałą jakość naszych produktów, odpowiadającą jakości wzorów. Wraz z ukazaniem się nowej „Instrukcji technicznej” poprzednia przestaje obowiązywać!